


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2116-20 Gabelhubwagen



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Reduzierte Tragkraft! Berädern: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	1000
Gesamtlänge (mm)	2390
Gesamtbreite (mm)	540
Hubbereich (mm)	85 - 200
Gabellänge (mm)	2000
Gabelbreite (mm)	160
Tragbreite (mm)	540
Bereifung	Elastic-Vollgummi schwarz
Radgröße (mm)	200 x 50
Gabelrolle Material	Nylon Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	80 x 70
Gewicht (kg)	112
Ursprungsland	Malaysia
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	84279000
GTIN	4017976211602