


# ROLINE Cat.6 S/FTP (PiMF) patchkabel, groen, 5,0 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.1363
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.1363
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990156030

**roline**  
Designed for Professionals



## Kant en klaar (PiMF) afgeschermde Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA568.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm. .

### Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw Cat.6 netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.15.0890 ROLINE S/FTP Cat.6 / Class E massief, installatiekabel
- 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Cat.6 STP /Class E in- en opbouwdozen
- 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Cat.6 STP /Class E 19" patchpanel grijs of zwart
- 21.15.0835 ROLINE S/FTP Cat.6 patchkabel

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class E in een Channel van 100 meter getest.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	groen
Lengte	5 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	groen
Kabel LSOH	nee
Connector type RJ45	Standaard