

ATEN CL6700MW KVM-Console LCD, DVI, HDMI Full HD, US-Layout

Numéro d'article	14.01.7510
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CL6700MW US
EAN (pièce unique)	4710469345579



Le CL6700 est doté d'un écran LCD rétroéclairé à DEL intégré de 17,3", d'un clavier complet et d'un pavé tactile dans un boîtier coulissant de 1U montable en rack avec prise en charge de l'audio. La console KVM LCD CL6700 offre un accès frontal aux commutateurs KVM compatibles utilisant l'espace avec un module qui se ferme à plat et se glisse dans le rack.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive – conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD Full HD 17,3" à écran large rétroéclairé par DÉL dans un boîtier à un rail avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un rack système 1U
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Prend en charge une console externe avec connecteurs USB / DVI / VGA / HDMI
- Port souris USB à branchement à chaud supplémentaire sur le panneau avant (fonctionne également comme port périphérique USB)
- Audio pris en charge (haut-parleurs)
- Kit de montage en rack standard inclus

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"-/10"
Types de produits	Console KVM
Couleur	noir
Comprend	1x Console LCD CL6700 avec kit de montage en rack standard 1x Câble KVM (DVI-D, USB, audio ; 1,8 m) 1x Cordon d'alimentation 1x Câble de mise à niveau du micrologiciel 1x Instructions utilisateur
Eléments 19" nécessaires au montage	1
Hauteur nécessaire	1 UH
Layout clavier	US
Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	4.4 cm
Largeur	58.92 cm
Profondeur	48 cm
Poids	11.38 kg
Hauteur du colis	140 mm
Largeur du colis	720 mm
Profondeur du colis	670 mm
Poids du paquet	14.67 kg