

Artikelnummer: 187753

Kurzbeschreibung: LED Anbauleuchte Multipower, Helligkeit verstellbar, auch als Pendelleuchte einsetzbar, L 1245 x B 207 mm

Langbeschreibung: LED Anbauleuchte Multipower, Helligkeit verstellbar, auch als Pendelleuchte einsetzbar, div. Größen: Die LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower hat ein stabiles, kantiges Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech. Mit einer LED-Lebensdauer von enormen 50.000 Stunden ist die LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower ein wahres Kraftpaket. Die LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower ist durch Ihre 16-fach verstellbaren Lichtströme (Lumen), die durch einen Multipower-LED-Konverter erzeugt werden, eine sehr variable Deckenleuchte. In das robuste, einheitlich 56 mm hohe Stahlblechgehäuse in schickem Weiß befinden sich die LEDs, Netzgeräte und Anschlussklemmen. Außerdem sind in den Korpus hochglänzende Darklight-Reinstaluminium-Raster integriert, dadurch wird die Leuchte Bildschirmarbeitsplatzfähig. Die Lebensdauer der LEDs in der LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower beträgt ca. 50.000 Stunden. Durch eine optionale, ebenfalls im Schäfer Shop erhältliche Seilaufhängung ist die praktische, leistungsstarke Deckenlampe auch als Pendelleuchte einsetzbar. Hinweis: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 25-51 kWh/1000 h. Weitere Details: Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech 16-fach verstellbare Lichtströme (Lumen) Hochglänzende Darklight-Reinstaluminium-Raster Bildschirmarbeitsplatzfähig LED-Lebensdauer 50000 Std. Gehäusehöhe: 56 mm Durch optionale Seilaufhängung bis 1350 mm Länge auch als Pendelleuchte einsetzbar

