

Glastürkühlschrank KBS 384 Umluft

Glastürkühlschrank mit Isolierglastür und Umluftkühlung. Der fugenlose Kunststoffinnenkorpus ist leicht zu reinigen. Durch die vorgeformten Rostauflagen können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist mit einer Magnetsteckdichtung versehen und servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Türanschlag ist rechts und nicht wechselbar. Das digitale Thermostat ist frontseitig in der unteren Blende des Glastürkühlschranks angebracht. Ebenfalls befindet sich in der unteren Blende das Schloss, um den Kühlschrank abzuschließen. Der Innenraum des Kühlschranks wird energiesparend mit einer LED Beleuchtung ausgeleuchtet. Bodenunebenheiten können durch 2 höhenverstellbare Füße ausgeglichen werden. Durch die 2 hinten angebrachten Rollen, kann der Kühlschrank vor Ort leicht bewegt werden.

Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar, gerne unterbreiten wir Ihnen hier ein Angebot.

Artikel-Nr.: 604384
GTIN: 4059395060492



Produktvorteile:

- Isolierglastür in schwarzen Rahmen eingefasst
- Digitales Thermostat und Anzeige
- Schloss
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Senkrechte LED Innenbeleuchtung
- Vorgeformte Rostauflagen
- 5 Roste schwarz im Lieferumfang höhenverstellbar
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- 2 Rollen hinten
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	595 mm

Tiefe	585 mm
Höhe	1878 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	9 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
Innenmaterial	HIPS Kunststoffinnenbehälter schwarz
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,320 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	60 kg
Serienzubehör	5 Roste schwarz
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3


Energiedaten

Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	388 l
Energieverbrauch im Jahr	577 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	34,7
Klimaklasse	CC2 (+32 °C UT und 65 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
Herstellerkennung	KBS 384
EPREL Registrierungsnummer	2257593
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für KBS 384

GTIN: 4059395069792

Artikel-Nr.: 838983

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

