

## Termékinformációk

# 35 22 115

## Elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655



- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Az élek gondosan sorjáltánítva
- Súrlódáscsökkentő kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükröspolitúr egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- Fél-kerek pófák
- Golyóscsapágy-krómácel, olajban edzett



### Altalános

Cikkszám	35 22 115
EAN	4003773035114
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méreték	115 x 52 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

### Műszaki jellemzők

Pofa hossza (B)	22,5 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Fejszélesség (A)	11,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

