

## VAR

### station de tri sélectif

#### WS 100 R

Capacité 3 x 80 l, hauteur x largeur x profondeur 995 x 1080 x 375 mm, seau intérieur en acier, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures marron foncé, couvercle en acier RAL1023/argent/RAL5010

Numéro d'article: 117599



## VAR Station de tri sélectif WS 100 R

station de tri sélectif

- Capacité 3 x 80 l
- hauteur x largeur x profondeur 995 x 1080 x 375 mm
- avec trappe d'insertion
- auto-fermant
- seau intérieur en acier
- Vidage facile par double porte battante
- verrouillable avec serrure à panneton double
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures marron foncé
- couvercle en acier RAL1023/argent/RAL5010
- soubassement protection de bords et pieds de réglage de hauteur

- 3 années de garantie

## Détails techniques

équipement d'élimination	station de tri sélectif	système de fermeture	serrure à panneton double
lieu d'utilisation	intérieur	matériau de récipient intérieur	acier
installation	tablette	Matériau corps	acier
capacité	80 l	surface de corps	finition peinture époxy
unité collectrice	3 pièce	couleur du corps	marron foncé
hauteur	995 mm	matériau de couvercle	acier
largeur	1080 mm	couleur du couvercle	RAL1023/argent/RAL5010
profondeur	375 mm	vidange par	double porte battante
réservoir intérieur	oui	gerbable	non
mécanique de roulement	non	soubassement	protection de bords et pieds de réglage de hauteur
roulant	non	forme	angulaire
couvercle	oui	garantie	3 années
type de couvercle	trappe d'insertion	Poids	54 kg
fonction couvercle	auto-fermant		

## Accessoires

117600		Jeu de roulettes, pour collecteur de recyclage largeur x profondeur 1080 x 375 mm
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, bleu
222717		kit de balayettes, en plastique en vert
225063		pelle à poser avec balai, avec balai de voirie, pelle hauteur x largeur x profondeur 190 x 410 x 385 mm, Largeur de travail 500 mm, manche longueur 1400 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes