

ordnerwagen

draagvermogen 120 kg, met 3 etage(s), legborden van hout met achterrand, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zilverkleurig, met massief rubberbanden



Artikelnummer: 203159

Ordnerwagen

Draagvermogen 120 kg

ordnerwagen

- draagvermogen 120 kg
- met 3 etage(s)
- legborden van hout met achterrand
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zilverkleurig
- hoogte x lengte x breedte 1080 x 850 x 380 mm
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met massief rubberbanden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	dossierwagen	etages aantal	3 stuks
draagvermogen	120 kg	schuifbeugel	2 stuks
hoogte	1080 mm	deur	nee
lengte	850 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte	380 mm	banden	massief rubber
materiaal verwerking	gelast	wiel-Ø	100 mm
oppervlak	m. poedercoating	gewicht	22 kg
kleur	zilverkleurig		

Gerelateerde Producten

203160



rem voor transportwagen, voor diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

139644



sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart

527975



sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs

533589



hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs