

Cascoo inbouwwiel

draagvermogen 300 kg, met
elastiek-banden, naaf met dubbel
kogellager, diameter 125 mm, velg
van aluminium

Artikelnummer: 243420



inbouwwiel

- draagvermogen 300 kg
- met elastiek-banden
- naaf met dubbel kogellager
- diameter 125 mm
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	aluminium
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	dubbel kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	300 kg	draadvangkappen	nee
banden	elastiek	gewicht	0,98 kg
wiel-ø	125 mm		

