


## Moravia kabelbrug MORION

Voor snelheden < 10 km/h,  
grondelement, breedte x diepte  
1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65  
mm, van gerecycled rubber in zwart,  
3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45  
mm



**MORAVIA**  
kompetent und fair

Artikelnummer: 529663



## Moravia Smalle kabelbrug MORION

kabelbrug




- Voor snelheden < 10 km/h
- grondelement
- breedte x diepte 1200 x 210 mm
- overrijdhoogte 65 mm
- van gerecycled rubber in zwart
- uitgerust onderzijde met rubberen antislip
- 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm

### Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	materiaal verkeersdrempel	gerecycled rubber
veiligheidsuitrusting	kabelbrug	kleur element	zwart
max. snelheid	10 km/h	verkeersdrempels uitrusting	onderzijde met rubberen antislip
element	grondelement	kabelkanaal aantal	3 kabelkanalen
breedte	1200 mm	afmetingen kabelkanaal	2 x 20 mm, 1 x 45 mm
diepte	210 mm	gewicht	14 kg

overrijdhoogte 65 mm

## Gerelateerde Producten

230020		set rolstoeloprijplaat voor kabelbrug, hoogte x breedte x diepte 75 x 440 x 744 mm, overrijdhoogte 75 mm, van recyclebaar rubber in blauw
230021		kabelbrug, kruisingselement, breedte x diepte 740 x 597 mm, overrijdhoogte 75 mm, van hard rubber in geel/zwart, 3 kabelkanalen, 2 x 68 mm, 1 x 55 mm
529662		kabelbrug, Voor snelheden < 10 km/h, grondelement, breedte x diepte 1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65 mm, van gerecycled rubber in geel, 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm

## Dit past ook bij ...

106475		haspel, behuizing gesloten, slanglengte 12 m, voor perslucht, 20 bar, DN 6
142092		hoogtebegrenzer, lengte x diameter 950 x 100 mm, van kunststof in rood/wit, reflecterend
148972		drempel, hoogte x diameter 70 x 500 mm, van gerecycled kunststof in geel
214679		insteekhuls voor beschermbeugel, hoogte 300 mm
505094		industriespiegel, diameter 600 mm, maximale zichtbreedte 4 m, spiegel van acrylglas, frame van kunststof in zwart/geel