


hofs dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2700 x 1060 x 335 mm, veldlast 850 kg / vaklast 60 kg, 8 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 663846



hofs
REGALSYSTEME



hofs Dossier-inhaakstelling

Basisstelling

hofs dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2700 x 1060 x 335 mm
- veldlast 850 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 8 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 8 ordnerhoogtes
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het





bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners





- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	dossierstelling	materiaal	staal
stellingsysteem	kliksysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	grondveld	vakbreedte	1000 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakdiepte	300 mm
hoogte	2700 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1060 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	335 mm	ordnerhoogtes	8 stuks
legborden / schappen aantal	8 stuks	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
vaklast	60 kg	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
veldlast	850 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // legbordrand aan de zijkant	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	certificering	GS // RAL-keurmerk
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	garantie	5 jaar
stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren	gewicht	37,66 kg

Gerelateerde Producten

150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

663835		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 760 x 335 mm, veldlast 850 kg / vaklast 60 kg, 8 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
663857		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 1010 x 335 mm, veldlast 850 kg / vaklast 60 kg, 8 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
674081		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, uitgerust met aanslagrand en veiligheidsrand, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
868292		paal voor grondstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
953347		vakverdeler, vrijstaand, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, Met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		vrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrappladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg