

## Sichtlagerkasten

### Grip

Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 mm, Aus Polypropylen in grau

VE 36 Stück

Artikelnummer: 149907



## Sichtlagerkasten Grip

### extra leichte Entnahme von Kleinteilen durch Noppenboden

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 mm
- Aus Polypropylen in grau
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Lebensmittelgeeignet
- Boden innen genoppt
- Einfacher Transport durch Griffmulde an Stirn- und Rückseite
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	Bodenkonstruktion	innen genoppt
Euronorm	nein	stapelbar	ja
elektrisch leitend	nein	Griff	Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Höhe	150 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Breite	200 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Tiefe	350 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Innenhöhe	140 mm	Farbe	grau
Innenbreite	175 mm	Größe	4 - HxBxT 150x200x350 mm
Innentiefe	295 mm	Garantie	5 Jahre

Material Polypropylen

Gewicht 0,49 kg

## Zubehör

149892		Auflagedeckel, Aus SAN, für Sichtlagerkästen, Für Behälter Breite x Tiefe 200 x 350 mm, in transparent, mit Griffmulden
149898		Etikett, für Sichtlagerkästen Höhe x Breite 150 x 200 mm

## Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau