

VARIOfit Ordnerwagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),
geneigt, mit Abrollrand, Böden aus
Blech mit Rand, geneigt, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 532107



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Bücher-/ Aktenwagen

viel genutzte Unterlagen jederzeit griffbereit

Ordnerwagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n), geneigt, mit Abrollrand
- Böden aus Blech mit Rand, geneigt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 900 x 1085 x 300 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 75 mm
- mit TPE-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagen Anzahl	3 Stück
Wagentyp	Aktenwagen	Etagentyp	Stahlblechplatte
Traglast	150 kg	Etage(n) Ausstattung	Abrollrand
Höhe	900 mm	Etagenausrichtung	geneigt
Länge	1085 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Breite	300 mm	Bereifung	TPE
Material Platte	Stahl	Durchmesser Rad	75 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Material Gestell	Stahl	Garantie	12 Jahre
Oberfläche	pulverbeschichtet	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
Farbe	enzianblau // RAL5010	Gewicht	26 kg

Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 345 x 365 x 253 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau