

C+P

Universalschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

Artikelnummer: 953198

ERGO



C+P Universalschrank ERGO

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm
- Traglast je Ebene 70 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 15 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Öffnung über Griffschloss
- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus





- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Universalschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	930 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	400 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Schrank Ausstattung	Böden	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Ausstattung detailliert	Böden	Farbe Boden	Korpusfarbe
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Oberfläche Boden	lackiert
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Verriegelung	3-seitig
Traglast Fachboden	70 kg	Türöffnungswinkel	110 °
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Griff	Griffschloss
Oberfläche Front	einbrennlackiert	fahrbar	nein
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen	Garantie	5 Jahre
abschließbar	ja	Gewicht	57,48 kg

Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
234748		Stahlboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 930 x 400 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

146303		Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm
146387		Magnetrahmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch