

Artikelnummer: 124031

Kurzbeschreibung: Multifunctionele ladder van aluminium, 2x12 sporten

Langbeschreibung: Multifunctionele ladder van aluminium, 2-delig: Tweedelige ladder met drie functies: bruikbaar als aanzet-, schuif- of bokladder. Royale boomprofielen met materiaalverstevingen van de gebruikstechnische, statisch het sterkst belaste profieldelen zorgen voor een grote stabiliteit en stevigheid. Rondom geprofileerde sporten. Geleidings- en beslagdelen van hoog-legering aluminium. Geleidingsbeslag met geïntegreerde glijdelen rondom de bomen zorgen voor een hoge stabiliteit en gebruikscomfort. Zelfzekerende vergrendelhaken verhinderen het ongewild uit elkaar glijden tijdens gebruik en transport. Antislip tweecomponenten pootdoppen met een stevige grip ter voorkoming van het wegglijden van de ladder.

2 x 9 sporten

- max. werkhoogte (A): ca. 3,90 m
- max. werkhoogte (A1): ca. 5,50 m
- max. werkhoogte (A2): ca. 4,15 m
- max. ladderhoogte (B): ca. 2,60 m
- max. ladderlengte (C): ca. 2,70 m
- max. ladderlengte (C1): ca. 4,35 m

2 x 12 sporten

- max. werkhoogte (A): ca. 4,70 m
- max. werkhoogte (A1): ca. 7,15 m
- max. werkhoogte (A2): ca. 4,95 m
- max. ladderhoogte (B): ca. 3,40 m
- max. ladderlengte (C): ca. 3,55 m
- max. ladderlengte (C1): ca. 6,05 m

