

VARIOfit Ordnerwagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),
Böden aus Blech mit Rand, geneigt,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 532107



VARIOfit

12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Bücher-/ Aktenwagen

viel genutzte Unterlagen jederzeit griffbereit




Ordnerwagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Böden aus Blech mit Rand, geneigt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 900 x 1085 x 300 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 75 mm
- mit TPE-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Wagentyp | Aktenwagen | Etagen Anzahl | 3 Stück |
| Traglast | 150 kg | Etagenausrichtung | geneigt |
| Höhe | 900 mm | Schiebebügel | 2 Stück |
| Länge | 1085 mm | Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen |
| Breite | 300 mm | Bereifung | TPE |
| Material Platte | Stahl | Durchmesser Rad | 75 mm |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Rad Ausstattung | 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| Material Gestell | Stahl | Garantie | 12 Jahre |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | Gewicht | 26 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|---|
| 139644 |  | Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz |
| 527975 |  | Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau |
| 533589 |  | Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau |