



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

Ausführung:


warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.

Hinweis:


Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.

Auf Anfrage:

Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Nutbreite	Profil	L	I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³	Profilfläche cm ²	F1 max. kN	Gewicht ca. kg/m
10160-104545X1000	10	45x45	1000	13,94	13,94	6,91	6,91	7,5	12	2,03
10160-104545X2000	10	45x45	2000	13,94	13,94	6,91	6,91	7,5	12	1,9
10160-104545X3000	10	45x45	3000	13,94	13,94	6,91	6,91	7,5	12	1,9
10160-104545X4000	10	45x45	4000	13,94	13,94	6,91	6,91	7,5	12	1,9
10160-104545X5000	10	45x45	5000	13,94	13,94	6,91	6,91	7,5	12	1,9
10160-104545X6000	10	45x45	6000	13,94	13,94	6,91	6,91	7,5	12	1,9

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird Ihre Wunschlänge nicht angezeigt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf. Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm. Bestellen Sie jetzt hier.