



19" 7-fach Steckdosenleiste / PDU, Schutzkontakt, 1 HE, mit Überspannungsschutz

**EU CEE 7/3-Steckdosen, 500 Joule/19.500 A Überspannungsschutz,
integriertes 3 m Stromkabel mit EU CEE 7/7-Stecker, 16 A, horizontale
Montage, Aluminium, schwarz**

Part No.: **715140**

EAN-13: 0766623715140 | UPC: 766623715140

Steckdosenleiste mit 7 Steckdosen und Überspannungsschutz zur horizontalen Rackmontage - Steckerleiste für bis zu sieben Netzwerkgeräte

Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Netzwerk, Telekommunikation, Security, AV oder andere Elektrogeräte mit dieser Mehrfachsteckdosenleiste von Intellinet Network Solutions. In der nach rechts gewinkelten Anordnung finden bis zu sieben sperrige Stecker bequem nebeneinander Platz. Sicherheit für Ihre Geräte bringt der integrierte 500 Joule/19.500 A-Überspannungsschutz, der gegen gefährliche Spannungsspitzen schützt. Die PDU beansprucht in 19 Zoll / 483 mm-Racks nur eine Höheneinheit. Ein beleuchteter Netzschalter mit Schutzklappe lässt Sie die komplette Leiste je nach Bedarf ein- oder ausschalten.

Merkmale:

- Einphasige Steckerleiste mit sieben Steckdosen für Elektroanwendungen, ideal für Netzwerk, Telekommunikation, Security und Audio/Video
- 500 Joule Überspannungsschutz mit Ableitstrom bis zu 19.500 A gegen gefährliche Spannungsspitzen, Stromrauschen und Überspannungen
- Integriertes 3 m Stromkabel mit EU CEE 7/7 Schutzkontakt-Stecker (Typ E/F)
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz durch Kontaktabdeckungen
- Horizontale 19"-Rackmontage auf 1 HE
- Gewinkelte Steckdosen-Anordnung

- Robuste Aluminium-Konstruktion
- Erdungspunkt zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
- Montage an den Frontschienen
- Nur für den Innenbereich geeignet
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60297
- IEC 60884

Elektrische Details

- AC Eingang: 220,0 - 250,0 V; 50 - 60 Hz
- Netzspannung: 230,0 V
- Steckertyp: Schutzkontakt EU CEE 7/7 (Typ E/F), IEC 60884
- Steckdosentyp: EU CEE 7/7 (Typ E/F); IEC 60884
- Maximale Leistung: 4.000,0 W
- Überlastschutz: maximale Stromstärke 16,0 A
- Überspannungsschutz: 500 Joule und 19.500 A

Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 45 x 483 x 45 mm
- 1 HE Rackmontage
- Kabellänge: 3 m
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Steckdosenwinkel: 35°
- Nettogewicht: 950 g
- Bruttogewicht: 1,05 kg
- Gehäuse: Aluminium

Lieferumfang

- 19" 7-fach Steckdosenleiste / PDU, Schutzkontakt, 1 HE, mit Überspannungsschutz

Dieses Produkt ist auch in folgenden Varianten verfügbar:

- #714914 - 1 HE, 6-fach mit Netzschalter
- #711432 - 1,5 HE, 6-fach mit doppeltem Leitungsschutzschalter
- #713962 - 1,5 HE, 6-fach mit Netzschalter und Überspannungsschutz
- #715140 - 1 HE, 7-fach mit Überspannungsschutz
- #714006 - 1,5 HE, 7-fach mit Überspannungsschutz
- #714037 - 1 HE, 8-fach
- #715126 - 1 HE, 8-fach mit Netzschalter
- #713986 - 1 HE, 8-fach mit Netzschalter und Überlastschalter

- #715133 - 1 HE, 9-fach mit Netzschalter
- #714044 - 12-fach zur vertikalen Montage mit Netzschalter und Überlastschalter
- #711449 - 12-fach zur vertikalen Montage mit Leitungsschutzschalter
- #714051 - 2 HE 15-fach mit doppeltem Leitungsschutzschalter

