


**E10108**

SDOAH040PLSKPG

Verbindungstechnik

**Produktmerkmale**

Konfektionierbare Dose

Für Sensoren mit

M12-Steckverbindung

konfektionierbar

**Elektrische Daten**

Elektrische Ausführung		AC
Betriebsspannung	[V]	250 AC

**Umgebungsbedingungen**


Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

**Mechanische Daten**

Ausführung		abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper		PBT
Werkstoff Überwurfmutter		PA
Gewicht	[kg]	0,015

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss		konfektionierbar; ...0,5 mm <sup>2</sup> / PG 7; Schraubklemmen
-----------	--	---

**Anschlussbelegung****Bemerkungen**

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---