

## Perceuse pneumatique, 10 mm

- insonorisé
- avec engrenage épicycloïdal à réglage continu
- rotation droite gauche commutable
- avec douille cannelée pour raccordement rapide d'air comprimé
- porte-foret jusqu'à 10 mm
- pression de service : 6-8 bar
- consommation d'air : 220 l/min
- vitesse de ralenti : 1.800 U/min
- couleur : rouge / noir
- poids : 1.100 g
- en carton

### Adapté pour :

- concierges
- bricoleurs
- amateurs d'activités manuelles



Perceuse pneumatique

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Perceuse pneumatique	porte-foret jusqu'à 10 mm	M 1521	11600176