

# Technisches Datenblatt

## Industrie- und Vielzweckschlauch PROMAT

MADE IN GERMANY

### Technische Daten:

Seele:	EPDM schwarz - gute Chemikalienbeständigkeit
Festigkeitsträger:	Textilgarneinlagen gewendelt
Decke:	EPDM schwarz, glatt extrudiert, ozon- und witterungsbeständig
Betriebsdruck:	20 bar
Berstdruck:	60 bar
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +100°C
Elektrischer Widerstand:	R < 10 hoch 6 Ohm/m

Abmessungen:	DN 9 x 3,0 mm
	DN 13 x 3,5 mm
	DN 19 x 4,5 mm
	DN 25 x 25 mm

Rollenlänge: 40 Meter

Art.-Nr. 4000310029 ( 9mm)  
4000310024 (13mm)  
4000310025 (19mm)  
4000310026 (25mm)

**"Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers/Verkäufers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Hersteller/Verkäufer. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.**

**Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.**

**Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen."**