


Thurmetall armoire universelle

THURMETALL

hauteur x largeur x profondeur 1813 x 1205 x 691 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, corps en anthracite



Numéro d'article: 158470

Thurmetall Armoire à portes battantes mobile

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1813 x 1205 x 691 mm
- structure en acier
- double porte battante
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 100 kg
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/1x150 mm
- force par tiroir 75 kg
- force par tablette coulissante 75 kg
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- corps en anthracite

Détails techniques

type de meuble armoire

capacité de charge de 75 kg

			tiroir
type d'armoire	armoire universelle	hauteur frontale 100 mm	2 pièce
type de porte	double porte battante	hauteur frontale 150 mm	1 pièce
hauteur	1813 mm	charge tablette coulissante	75 kg
largeur	1205 mm	couleur du corps	anthracite
profondeur	691 mm	système de fermeture	serrure porte-cadenas
équipement armoire	tablettes, tiroirs	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	matériau	acier
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	100 kg	cloison de séparation médiane	non
largeur de compartiment (ga.)	1100 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
profondeur de compartiment (ga.)	400 mm	poignée	poignée tournante
nombre de tiroirs	3 pièce	roulant	oui
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/1x150 mm	Poids	210 kg