

Broszura informacyjna

97 53 04 SB

Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek kablowych z ładowaniem bocznym



- **Niewielkie rozwarście rękojeści**
- Matryca do zagniatania czworokątnego umożliwia także zagniatanie tulejek kablowych do 16 mm²
- Matryca do zagniatania czworokątnego pozwala uzyskać optymalne powierzchnie styku w złączeniu
- Przeznaczone do tulejek kablowych Twin 2 x 4 mm² lub 2 x AWG 12
- Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4
- Samoczynne dopasowanie się określonego rozmiaru tulejki kablowej
- Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo


Ogólna

Nr art.	97 53 04 SB
EAN	4003773030270
Szczypce	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	420 g
Wymiary	180 x 115 x 35 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Tulejki bez kołnierza
Zakres pracy w mm ²	0,08 — 10 / 16 mm ²
Liczba gniazd	1
AWG	28 — 6

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Zmiana zakresu zagniatania z 10 mm² na 16 mm² odbywa się za pomocą przełącznika.

