

## Rollcart rolplateau met duwstang

draagvermogen 200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 600 x 500 mm,  
laadhoogte 190 mm, platform  
gesloten van hout, onderstel met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-  
en 2 bokwielen, zwenkwielen met  
rem



Artikelnummer: 158213

## Rollcart Rolplateau met duwstang

### Draagvermogen 200 kg

rolplateau met duwstang

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 500 mm
- laadhoogte 190 mm
- platform gesloten van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing met corrosiebeschermende zinklaag
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel	dolly	banden	TPE
type roller	rolplateau met duwstang	wiellager	groefkogellager

draagvermogen	200 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
euronorm	nee	wiel-ø	125 mm
laadhoogte	190-720 mm	hoogte	950 mm
lengte laadvlak	600 mm	lengte	900 mm
breedte laadvlak	500 mm	breedte	500 mm
platform	gesloten	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	hout	oppervlak behuizing	verzinkt
etages aantal	2 stuks	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	gelast	gewicht	18 kg
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen		