

Cemo stapelframe

voor 1 x 200 liter vat, aftapstelling hoogte x breedte x diepte 840 x 990 x 700 mm, 1 niveaus met vatensteun, aftapstelling van staal met corrosiebeschermende zinklaag, met GVK-opvangbak

Artikelnummer: 201398



Cemo stapelframe

met opvangbak

stapelframe

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 200 liter vat
- aftapstelling hoogte x breedte x diepte 840 x 990 x 700 mm
- 1 niveaus met vatensteun
- aftapstelling van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met GVK-opvangbak
- opvangvolume 220 l
- zonder rooster







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	opvangvolume	220 l
stellingtype	stapelframe	opvangbak uitrusting	geen
type opvangbak	GVK-opvangbak	legborden / schappen aantal	1 stuks
opslagplaats	onderdak	legbord-/niveautype	vatensteun
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	materiaal standaard	staal
capaciteit	1 x 200 liter vat	oppervlak standaard	verzinkt
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	vatensteun	ja
hoogte	840 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	990 mm	gewicht	41 kg
diepte	700 mm		

Gerelateerde Producten

201388		kannendragers voor aftapstelling
201426		kogelaftapkraan, schroefdraad 1/2"
201428		kogelaftapkraan, schroefdraad 3/4"
205629		draagrollen voor aftapstelling

Dit past ook bij ...

147751		platte PE-bodemopvangbak, voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 300 l, hoogte x breedte x diepte 150 x 1660 x 1260 mm, met PE-pallet
200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm