

## rolcontainer

draagvermogen 600 kg, hoogte x lengte x breedte 1820 x 800 x 1200 mm, opbouwelementen: 2 wanden (draadgaas), constructie van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, met elastiek-banden



Artikelnummer: 219875



## Rolcontainer




rolcontainer

- draagvermogen 600 kg
- hoogte x lengte x breedte 1820 x 800 x 1200 mm
- opbouwelementen: 2 wanden (draadgaas)
- In euromaat
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- Voor stabilisatie met extra stabiliteitsstang
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met elastiek-banden
- wielnaaf met kogellager
- 2 zwenkwielen met rem



transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
type wagen	rolcontainer	nestbaar	nee
constructies	2 wanden (draadgaas)	stabiliteit/versteving/schoren	stabiliteitsstang
draagvermogen	600 kg	wiel-ø	125 mm
hoogte	1820 mm	banden	elastiek
lengte	800 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte	1200 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
platform	doorbroken	wiellager	kogellager
materiaal platform	draadgaas	euronorm	ja
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	43,3 kg
materiaal onderstel	staal		

## Gerelateerde Producten

219882		draadgaasbodemplaat, Voor bak breedte x diepte 800 x 1200 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 20 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
219883		draadgaasbodemplaat, Voor bak breedte x diepte 800 x 1200 mm, het legbord wordt ingelegd, Met 20 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch verzinkt
220182		kaartenhoes voor rolcontainer, hoogte x breedte 270 x 160 mm, voor rolcontainer, van polypropyleen/kunststof in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw