

Gmöhling Aluminium transportkist

hoogte x lengte x breedte 350 x 655 x 435 mm, inhoud 80 l, wanden gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 471153



GMÖHLING



Gmöhling Aluminium transportkist

Extra stevige uitvoering

Aluminium transportkist

- Geschikt voor lucht-, post- en vrachttransport
- hoogte x lengte x breedte 350 x 655 x 435 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 320 x 620 x 400 mm
- inhoud 80 l
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- klapdeksel met rubberen afdichting en dekselbanden
- met hendelspansluiting
- met stapelrand
- geveerde valgreep

Technische details

baktype	Transportbak	deksel uitrusting	rubberen afdichting, dekselbanden
euronorm	nee	sluitsysteem	hendelspansluiting
geschikt voor (branches)	lucht-, post- en	stapelbaar	ja

	vrachttransport		
inhoud	80 l	stapelbaar door	stapelrand
materiaal	aluminium	wandconstructie	gesloten
hoogte	350 mm	vloerconstructie	gesloten
binnenhoogte	320 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
lengte	655 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
binnenlengte	620 mm	draaginstallatie	geveerde valgreep
breedte	435 mm	nestbaar	nee
binnenbreedte	400 mm	kleur	alu-naturel
plafond	ja	onderrijdbaar	nee
type deksel	klapdeksel	gewicht	6 kg

Gerelateerde Producten

493043		Scheidingswand, voor transportkist 80 l, lengte x breedte 385 x 240 mm, dikte 1,5 mm, van aluminium
493065		scheidingswandgeleiding, voor transportkist, van aluminium
493076		cilinderslot, voor transportkist met 42 - 239 l inhoud, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag