

Lacont

gif-/chemicaliënkast

storeLAB CHS 950 GL / SiB 60

Geschikt voor aquatoxische, irriterende, giftige en brandbare stoffen, brandkamer getest type 60, hoogte x breedte x diepte 1950 x 950 x 500 mm, met veiligheidsbox type 60 met bodemopvangbak, 3 niveaus met kiepveilig opvanglegbord, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

storeLAB



Artikelnummer: 505246

Lacont Chemicaliën- en gifkast storeLAB CHS 950 GL / SiB 60 met brandwerende veiligheidsbox type 60

gif-/chemicaliënkast

- Voor opslag in de werkruimte
- Geschikt voor aquatoxische, irriterende, giftige en brandbare stoffen
- brandkamer getest type 60
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 950 x 500 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1240 x 862 x 467 mm
- constructie van staal
- met veiligheidsbox type 60 met bodemopvangbak
- dubbele openslaande deur met zichtvenster en perforaties
- Veilig afsluitbaar met cilinderslot
- 3 niveaus met kiepveilig opvanglegbord
- draagvermogen per niveau 50 kg
- per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume opvangbak 20 l
- opvangvolume bodemopvangbak 11 l
- ventilatie met natuurlijke geforceerde ventilatie door ventilatierooster






- ventilatie-aansluiting door fitting DN 80 op het kastdak
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- gebouwd conform EN 14470, deel 1
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510





Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	vloeropvangbak	ja
meubeltype	kast	opvangvolume vloeropvangbak	11 l
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	ventilatie kast	natuurlijke geforceerde ventilatie
opslagplaats	in de werkruimte	ventilatieaansluiting kast	fitting DN 80 op het kastdak
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, irriterende, giftige en brandbare stoffen	materiaal	staal
brandveiligheid	brandkamer getest type 60	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1950 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte	950 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	500 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
binnenhoogte	1240 mm	oppervlak front	m. poedercoating
binnenbreedte	862 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
binnendiepte	467 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden, veiligheidsbox	sluitsysteem	cilinderslot
veiligheidsbox kast	veiligheidsbox type 60 met bodemopvangbak	type deur	dubbele openslaande deur met ventilatie
legborden / schappen aantal	3 stuks	onderbouw	sokkel
legbord-/niveautype	kiepveilig opvanglegbord	certificering din-/en-normen	gebouwd conform EN 14470, deel 1
opvangvolume opvangbak	20 l	certificering trbs	aardingsklem conform de Duitse TRBS 2153 (vermijding van ontstekingsbronnen)
draagvermogen legbord	50 kg	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	150 kg

Gerelateerde Producten

149137		opzetadapter voor ventilatiesysteem met filter voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm
200155		ventilatie-element voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 249 x 200 x 442 mm
505247		opvanglegborden voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 950 x 500 mm, voor een vaklast van 70 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

505249		afdekking van geperforeerd plaatstaal voor bodemopvangbak
505250		PE-element voor opvanglegborden, voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 950 x 500 mm

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
221369		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, gekleurd, met UV-filter, uitrusting: zachte hangeruiteinden
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage