


VARIOfit chariot à étagères ESD

force 500 kg, 2 plateau(x) avec panneau de bois, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite, avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique

Numéro d'article: 532096



VARIOfit



VARIOfit Chariot à plateaux antistatiques

force 500 kg

chariot à étagères ESD

- force 500 kg
- 2 plateau(x) avec panneau de bois
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 920 x 1190 x 600 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP
- disposition des roues rectangulaire

- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	conducteur d'électricité	oui
type de chariot	chariot à étagères	poignée	1 pièce
charge	500 kg	rabattable	non
longueur de plateau	1000 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	600 mm	pneumatique	caoutchouc plein
nombre de plateaux	2 pièce	matériau de jante	plastique
type de niveau	panneau de bois	roulement	roulement à billes
exécution de plateforme	électroconducteur	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
hauteur	920 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	1190 mm	couleur	gris graphite // RAL7024
largeur	600 mm	garantie	12 années
matériau	acier	Poids	50 kg
norme européenne	non		

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg

