

Kappes Geräteschrank ErgoPlus®

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm, Mit Böden, Haken, rechts 3 Haken, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 520114



KAPPES



Kappes Geräteschrank ErgoPlus®

Geräteschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm
- Türöffnungswinkel 200 °
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür
- mit Drehgriff
- aufschlagende Türen
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- Mit Böden, Haken
- rechts 3 Haken
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 10 mm verstellbar
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
-

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Geräteschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	1950 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1000 mm	Schrank Ausstattung	Böden, Haken
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	ja
Traglast Fachboden	80 kg	Hutboden	ja
Unterbau	Sockel	Kleiderstange	nein
abschließbar	ja	Türtyp	Flügeltür
Schließsystem	Zylinderschloss	Tür Ausführung	aufschlagend
Material	Stahlblech	Türöffnungswinkel	200 °
Höhenverstellraster Ebene	10 mm	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	93 kg

Zubehör

520121	·	Stahlboden für Systemschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot