



60W LötKolben, UK

Artikelnummer: WLIR6023G
Weller 60-Watt-LötKolben LED
Ringlicht, UK



EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



HAUPTMERKMALE

LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung:

Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung:
Schneller Spitzenwechsel möglich:

Vielseitige Anwendung:

Integrierte Sicherheitsablage:

Die 360-Grad-Beleuchtung mit ihrem fokussierten, hellen Licht sorgt für qualitativ hochwertige Lötverbindungen

Der ergonomisch geformte Stiftgriff sorgt für Komfort, Präzision und kontrollierte Positionierung

Einfacher Austausch der Lötspitzen

Vielfältiges Spitzenprogramm verfügbar – konisch, Meißel, Schraubendreher – perfekt für anspruchsvolle Lötarbeiten

Die integrierte Sicherheitsablage bewahrt den LötKolben bei Nichtgebrauch auf und verringert die Verletzungs- und Beschädigungsgefahr im Arbeitsbereich



Vielseitige Anwendung

Vielfältiges Spitzenprogramm verfügbar
 – konisch, Meißel, Schraubendreher –
 perfekt für anspruchsvolle Lötarbeiten



LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung

Die 360-Grad-Beleuchtung mit ihrem fokussierten, hellen Licht
 sorgt für qualitativ hochwertige Lötverbindungen



Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung

Der ergonomisch geformte Stiftgriff sorgt für Komfort,
 Präzision und kontrollierte Positionierung



Schneller Spitzenwechsel möglich

Einfacher Austausch der Lötspitzen

Integrierte Sicherheitsablage

Die integrierte Sicherheitsablage bewahrt den LötKolben
 bei Nichtgebrauch auf und verringert die Verletzungs- und
 Beschädigungsgefahr im Arbeitsbereich

TECHNISCHE DATEN

UPC	03
Mindestbestellmenge	1

Spitzengröße	6.4mm
Netzkabel	UK
EAN	4003019445189
CE	✓
Gewicht in lb	0.655
Leistung	60 W
Kabellänge	1.50
Spitzenform	Chisel
Temperaturbereich °C	427
Spannung	230 V
Gewicht in g	297