



FGA-22HQ

Best.-Nr.: 0066370

PRODUKTINFOS

High-End-Übertrager

zum Anschluss von Autoradio-Lautsprecheranschlüssen an die Line-Eingänge eines Verstärkers

- Interne Massetrennung
- Ausgangslevel einstellbar
- Schraubklemmen, vergoldete Cinchbuchsen
- Maximale Eingangsleistung 20 W
- Ein-/Ausgangsimpedanz 45 Ω/30Ω-2,8 kΩ
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor < 0,001 %
- 42 x 29 x 96 mm, 104 g

TECHNISCHE DATEN

FGA-22HQ

Art	Übertrager
Frequenzbereich	20-30000 Hz

FGA-22HQ

Eingangsimpedanz	45 Ω
Ausgangsimpedanz	30Ω-2,8 kΩ
Klirrfaktor	< 0,001 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	42 x 29 x 96 mm
Gewicht	104 g
Eingänge	Schraubklemmen
Ausgänge	1 x Cinch L/R

FGA-22HQ

EAN-Code	4007754172843
Nettogewicht	0,104 kg