

C+P

Akkuladeschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, Elektroausstattung:
Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennbeschichtung in RAL5023 Fernblau

Artikelnummer: 228436

ERGO



C+P Akkuladeschrank ERGO

mit innovativem Elektrowannenboden

Akkuladeschrank




- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ausgestattet mit 1 Elektrowannenboden, 3 Böden, Steckdosenleiste
- Elektroausstattung: Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- Türöffnungswinkel 180 °
- Muldengriff
- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- Unterbau Kunststoffgleiter
- Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennbeschichtung in RAL5023 Fernblau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Oberfläche Front | einbrennbeschichtet |
| Schranktyp | Akkuladeschrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster | Farbe Front | fernblau // RAL5023 |
| Höhe | 1950 mm | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Breite | 930 mm | Unterbau | Gleiter |
| Tiefe | 500 mm | Höhenverstellraster Ebene | 15 mm |
| Schrank Ausstattung | 1 Elektrowannenboden, 3 Böden, Steckdosenleiste | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück | abschließbar | ja |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Türöffnungswinkel | 180 ° |
| Traglast Fachboden | 70 kg | Griff | Muldengriff |
| Steckerplätze Anzahl | 5 Stück | WEEE-Registrierungsnummer | DE68052883 |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker | WEEE-Geräteart | Großgerät KAT 4 |
| Elektroausstattung | Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V | Marke laut EAR-Register | C+P |
| Material | Stahl | Gewicht | 78,367354434 kg |
| Oberfläche Korpus | einbrennbeschichtet | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 228525 |  | Moosgummimatte, Höhe x Breite x Tiefe 3 x 750 x 435 mm, In schwarz |
| 228526 |  | Elektro-Einlegeboden für Akkuladeschrank, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 228527 |  | Gummiriefenmatte, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, inklusive Klebeband |