



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5833 Rollpult



Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mit waagerechter Schreibfläche 605 x 591 mm und einer Stiftablege. 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	100
Schreibhöhe (mm)	1195
Ladeflächenlänge (mm)	600
Ladeflächenbreite (mm)	500
Gesamtbreite (mm)	605
Gesamttiefe (mm)	610
Gesamthöhe (mm)	1195
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	25
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	94032080
GTIN	4017976558332