

Elektronische Neigungsmesser S-Digit multi +



TECHNISCHE DATEN	S-DIGIT MULTI +	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG
Arbeitsbereich Neigung	4 x 90°	<ul style="list-style-type: none"> · Signaltöne bei Annäherung an 0°/90° & Dauerton bei 0°/90° · Richtungspfeile bei Neigung · Möglichkeit, eine individuelle 0°-Position zu definieren (im gesamten Winkelbereich) · Ablesewert dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird · 180° drehbares Display · Laserstrahl zur Verlängerung des Arbeitsbereiches · HOLD-Funktion zur Speicherung des Messwertes · Displaybeleuchtung · Magnetisches Gehäuse zur Befestigung an Metallteilen · 1/4"-Gewinde 	ARTIKEL-NR. 630010 <ul style="list-style-type: none"> · Gepolsterte Tasche · Batterien
Auflösung	0,1° / 0,1%		
Genauigkeit	± 0,1°		
Anzeige	°, %, mm / m, in, ft		
Arbeitsbereich Laser	20 m		
Genauigkeit Laser	± 0,5 mm / 1 m		
Wellenlänge / Laserklasse	650 nm / 2		
Stromversorgung	3 x AA Alkaline		
Betriebsdauer mit Laser 20 h	ohne Laser 50 h		
Temperaturbereich	-10° bis +45° C		
Gewicht (inkl. Batterien)	0,67 kg		
Abmessungen	305 x 60 x 32 mm		