

Produktinformation

megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40



Beschreibung

Modernes Nutzfahrzeug-Motorenöl, welches unter allen Betriebsbedingungen und allen Umwelteinflüssen (Ganzjahresöl) eingesetzt werden kann. Jahrelange Forschung und Erprobung führten zu einem Motorenöl mit überragenden Eigenschaften. Vorausschauende Additivtechnologie und die Verwendung von Hydrocrack-Grundölen garantieren hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften und ermöglichen maximale Ölwechselintervalle. megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40 erfüllt die Spezifikationen und Freigaben der wichtigsten Nutzfahrzeughersteller. Bei verlängerten Ölwechselintervallen die Vorschriften der Fahrzeughersteller beachten.

Spezifikationen / Freigaben

ACEA E4 • ACEA E7 • API CF • Scania LDF-3

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Cummins CES 20072 • DAF HP2 • Deutz DQC III-10 • Renault Trucks RLD-2 • Renault Trucks RXD • MAN M 3277 • MB 228.5 • MTU Typ 3 • Voith Class A • Volvo VDS-3 • ZF TE-ML 04C

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-40 SAE J 300
Dichte bei 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	83,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	13,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	158 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	10 Gew.-% CEC-L-40-A-93
Gesamtbasenzahl	16,4 mg KOH/g DIN ISO 3771

Kenndaten

Sulfatasche	<= 2,0 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	8548 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	8637 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	8638 D-GB