





AUTOCENTRANTE

LE TOLLERANZE DI LAVORAZIONE
DIAMETRALI CONSIGLIATE SONO:

ALBERO Ø h 8

MOZZO Ø H 8



CODICE	DIMENSIONI						coppia max Mt Nm	PRESSIONI		VITI BLOCCAGGIO DIN 912 MAT. 12.9			FILETTO DI ESTRAZIONE		PESO Kg
	Ød	ØD	L1	L2	L3	L		Albero N/mm ²	Mozzo N/mm ²	N°	Ø x L	Coppia Max Nm	Ø	N°	
06150014	14	55	17	22	31	39	290	458	118	4	M8x25	41	M8	2	0,50
06150016	16	55	17	22	31	39	320	400	118	4	M8x25	41	M8	2	0,50
06150018	18	55	17	22	31	39	360	356	118	4	M8x25	41	M8	2	0,50
06150019	19	55	17	22	31	39	380	337	118	4	M8x25	41	M8	2	0,50
06150020	20	55	17	22	31	39	400	320	118	4	M8x25	41	M8	2	0,50
06150022	22	55	17	22	31	39	440	290	118	4	M8x25	41	M8	2	0,50
06150024	24	55	17	22	31	39	480	265	118	4	M8x25	41	M8	2	0,50
06150025	25	55	17	22	31	39	500	255	118	4	M8x25	41	M8	2	0,50
06150028	28	55	17	22	31	39	560	228	118	4	M8x25	41	M8	2	0,40
06150030	30	55	17	22	31	39	600	213	118	4	M8x25	41	M8	2	0,40
06151024	24	65	17	22	31	39	620	332	122	5	M8x25	41	M8	3	0,70
06151025	25	65	17	22	31	39	640	320	122	5	M8x25	41	M8	3	0,70
06151028	28	65	17	22	31	39	720	285	122	5	M8x25	41	M8	3	0,60
06151030	30	65	17	22	31	39	770	267	122	5	M8x25	41	M8	3	0,60
06151032	32	65	17	22	31	39	820	250	122	5	M8x25	41	M8	3	0,60
06151033	33	65	17	22	31	39	850	235	122	5	M8x25	41	M8	3	0,60
06151035	35	65	17	22	31	39	900	228	122	5	M8x25	41	M8	3	0,50
06151038	38	65	17	22	31	39	980	210	122	5	M8x25	41	M8	3	0,50
06151040	40	65	17	22	31	39	1030	200	122	5	M8x25	41	M8	3	0,50
06152030	30	80	20	25	33	41	1080	315	120	7	M8x25	41	M8	3	1,00
06152032	32	80	20	25	33	41	1150	298	120	7	M8x25	41	M8	3	1,00
06152033	33	80	20	25	33	41	1200	282	120	7	M8x25	41	M8	3	1,00
06152035	35	80	20	25	33	41	1260	272	120	7	M8x25	41	M8	3	1,00
06152038	38	80	20	25	33	41	1370	250	120	7	M8x25	41	M8	3	1,00
06152040	40	80	20	25	33	41	1440	238	120	7	M8x25	41	M8	3	0,90
06152042	42	80	20	25	33	41	1510	226	120	7	M8x25	41	M8	3	0,90
06152045	45	80	20	25	33	41	1620	212	120	7	M8x25	41	M8	3	0,80
06152048	48	80	20	25	33	41	1730	198	120	7	M8x25	41	M8	3	0,80
06152050	50	80	20	25	33	41	1800	190	120	7	M8x25	41	M8	3	0,80
06153040	40	80	20	25	33	41	2150	340	169	10	M8x25	41	M8	4	0,95
06153045	45	80	20	25	33	41	2420	302	169	10	M8x25	41	M8	4	0,85
06153050	50	80	20	25	33	41	2700	272	169	10	M8x25	41	M8	4	0,85


Esempio di ordinazione:

Albero con Ød 40 con un valore di coppia
uguale a 1.030 Nm si chiederà:

RCK 15 - 40 x 65

Codice 06151040

Simulazione 3D disponibile sul sito web.



Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli