

B-Safety LED-noodverlichting

symbool/tekst: "nooduitgang", pijl
rechts/links, Voor wand- of
plafondmontage, hoogte x breedte
x diepte 110 x 360 x 90 mm

Artikelnummer: 139274



B-Safety LED-vluchtwegverlichting

voor wand- en plafondmontage

LED-noodverlichting

- symbool/tekst: "nooduitgang"
- pijl rechts/links
- Voor wand- of plafondmontage
- van ABS/polycarbonaat
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- functies: AUTOTEST-functie en omschakelbaar van continue- naar stand-byschakeling
- herkenningsafstand 14 m
- duur noodverlichting 3 h
- spanningsverzorging via netbedrijf 230V AC/accu
- hoogte x breedte x diepte 110 x 360 x 90 mm
- noodlamp met batterij conform DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 en DIN EN 1838
- inhoud levering: standaardzin aanwijzingsbord

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsmarkering	spanningsverzorging	netbedrijf 230V AC/accu
veiligheidsmarkering	LED-noodverlichting	veiligheidsmarkering functie	AUTOTEST, omschakeling
weergave	symbool	led	ja
symbool/tekst	nooduitgang	hoogte	110 mm
richtingwijzer	rechts/links	breedte	360 mm
norm	noodlamp met batterij conform DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 en DIN EN 1838	diepte	90 mm
ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen	inhoud levering	standaardzin aanwijzingsbord
opstelling	wand-/plafondmontage	WEEE-registratienummer	DE85759272
herkenningsafstand	14 m	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
noodverlichtingsduur	3 h	merk volgens EAR-registers	B-Safety
materiaal	ABS/polycarbonaat	gewicht	0,8 kg