

LISTA

Universalschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Key Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 176057



 LISTA



LISTA Universalschrank

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
- Traglast je Ebene 60 kg
- Türöffnungswinkel 115 °
- Aus Stahl
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen
- Verschießbar mit Key Lock
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Universalschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Tür Ausführung	einschlagend
Höhe	1950 mm	abschließbar	ja
Breite	1000 mm	Schließsystem	Key Lock
Tiefe	580 mm	Unterbau	Sockel
Schrank Ausstattung	Böden	Material	Stahl
Ausstattung detailliert	Böden	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	115 °
Traglast Fachboden	60 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	blau // RAL5012	Gewicht	56 kg
Farbe Front	blau // RAL5012		