

Euronorm-Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 120 x 300 x 200 mm, Inhalt 5 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen



Artikelnummer: 221287



Euronorm-Stapelbehälter

mit geschlossenen Grifföffnungen

Euronorm-Stapelbehälter




- Höhe x Länge x Breite 120 x 300 x 200 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 110 x 260 x 160 mm
- Inhalt 5 l
- Traglast 10 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grau
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Einfacher Transport durch geschlossene Grifföffnungen
- Mehrfach stapelbar
- Rollenbahnggeeignet
- temperaturbeständig von -10 °C bis +80 °C

Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	nestbar	nein
Euronorm	ja	faltbar	ja
Inhalt	5 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	120 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen

Länge	300 mm	Traglast	10 kg
Breite	200 mm	Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +80 °C
Innenhöhe	110 mm	rollenbahngeeignet	ja
Innenlänge	260 mm	Tragevorrichtung	geschlossene Grifflöcher
Innenbreite	160 mm	Farbe	grau
Material	Polypropylen	Gewicht	0,38 kg
stapelbar	ja		

Dazu passt auch ...

221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
227910		Unisex-Arbeitshose, Größe XL, Schnitt bequem und weit