

mato

Bomba de engrasar neumática, 400 g



Datos de pedido

Número de pedido	083585
GTIN	4016553410056
Clase de artículo	08H

Descripción

Ejecución:

Bombas de engrasar neumáticas monomanuales con balance excepcional. **Sistema de disparo individual para el control óptimo de la grasa (1 cm³/embolada)**, multiplicación de presión 1:60.

Llenado con grasa suelta (contenido: 500 cm³) o con cartuchos (contenido: 400 g).

Adecuada para grasa hasta NLGI 2.

Suministro:

Incluye manguera blindada de goma y boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas.

Descripción técnica

Presión de prueba	800 bar
Margen de operación de suministro de aire comprimido	3 - 8 bar
Rosca de conexión tubo flexible	R1/8 pul
Presión de trabajo	400 bar
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Atributo del nombre de producto	400 g
Tipo de producto	Bomba de grasa

Accesorios

Tubo de boquilla con boquilla universal Rosca de conexión 1/8	083583 1/8
Tubo de boquilla con boquilla en punta Rosca de conexión 1/8	083584 1/8
Tubo flexible blindado con boquilla de agarre hidráulica de 4 mordazas Rosca de conexión 1/8	083586 1/8
Tubo flexible blindado con acoplamiento deslizante Rosca de conexión 1/8	083588 1/8
Boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas Rosca de conexión 1/8	083589 1/8
Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar estándar Tipo PLUS	083590 PLUS
Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar estándar Tipo UNI	083590 UNI
Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar Lube-Shuttle® Tipo PLUS	083592 PLUS
Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar Lube-Shuttle® Tipo UNI	083592 UNI
Boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas safeLOCK Rosca de conexión 1/8	083596 1/8