


VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 7 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.99.0866 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.0866 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990122837 |



Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

- 25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.
- 21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m.
- 26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP.
- 21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m.
- 26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port.

Technische Daten

Hersteller VALUE

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | S/FTP Patchkabel |
| Farbe | grau |
| Länge | 7 m |
| Schirmungstyp | SFTP |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Farbe (Tülle) | grau |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Gewicht | 236.4 g |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Verpackungsbreite | 160 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Paketgewicht | 0.242 kg |