

**Artikelnummer:** 156838

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8569, 3 Schubladen, 2 Türen, höhenverstellbar

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8569, 3 Schubladen, 2 Türen, höhenverstellbar: Die Werkbank Serie 8569 bietet mit diesem Modell eine höhenverstellbare Werkbank. Zudem verfügt die Werkbank Serie 8569 über drei Schubladen und zwei Türen mit dahinter liegendem Fachboden. Dieses Modell der Werkbank Serie 8569 ist 2000 mm breit und höhenverstellbar. Die aus Profi I-Stahlrohr gefertigten Gestellfüsse lassen sich von einer Höhe von 840 mm auf 1040 mm einstellen. Insgesamt 700 mm tief und 40 mm dick ist die Arbeitsplatte aus Buche-Massiv. Bereits geschliffen und geölt, können Sie die Arbeit an der Werkbank Serie 8569 sofort aufnehmen. Zur Aufbewahrung dienen dabei drei je 180 mm hohe Schubladen, deren Bügelgriffe lose beiliegen und bei Bedarf angebracht werden können. Zusätzlichen Stauraum finden Sie hinter den zwei 540 mm breiten Türen. Die dahinter liegenden Fachböden lassen sich verstellen, während die Türen dank Zentralverriegelung abschließbar sind. Insgesamt trägt die Werkbank Serie 8569 eine Flächenlast von max. 1250 kg. Sie wird fertig montiert geliefert und ist mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung in Lichtgrau und Enzianblau versehen. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Höhenverstellbare Gestellfüsse mit Niveausausgleich und Anti-Rutsch-Noppe 3 Schubladen: 3 x 180 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte Tür: 2 x 540 mm, dahinter je 1 Fachboden, Öffnungsweite 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: 2000 mm Höhe: 840 bis 1040 mm



**EAN/GTIN:** 4040376210265