

# Feuille de données du produit



Article N°: 12425 Chariot à plateaux

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateaux en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut et médian : 500 kg.

## Détails techniques:



|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Charge totale (kg)             | 1200                           |
| Longueur de surface utile (mm) | 1600                           |
| Largeur de surface utile (mm)  | 800                            |
| Hauteur plateaux (mm)          | 283, 604, 925                  |
| Longueur totale (mm)           | 1810                           |
| Largeur totale (mm)            | 800                            |
| Hauteur totale (mm)            | 925                            |
| Type de pneu                   | Caoutchouc élastique bleu gris |
| Roues (mm)                     | 200 x 50                       |
| Poids (kg)                     | 144                            |
| Pays d'origine                 | Allemagne                      |
| Garantie (ans)                 | 10                             |
| Code douanier                  | 87168000                       |
| GTIN                           | 4017976124254                  |