

Información sobre productos

95 36 280

Cortacables (tipo carraca)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Adecuado para secciones de 4 x 150 mm² en cable de aluminio
- Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
- No apto para cables de acero, cables trenzados y conductores de hilos finos (muy flexibles)
- Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
- Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
- Fácil y cómodo manejo con una sola mano, gracias a su efecto carraca
- Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación
- Posibilidad de dos velocidades, para un corte más fácil
- Fácil manejo por su reducido peso y forma compacta, especial para trabajar en áreas reducidas
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	95 36 280
EAN	4003773026891
Alicate	negro, lacado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	835 g
Dimensiones	280 x 135 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	380 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 52 mm
MCM	750
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Efecto carraca, posibilidad de dos velocidades , para un corte más fácil