

fetra

materiaalstandaard

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 750 x 450 mm,
platform van staal, met steunrand,
platform kantelbaar, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5007 briljantblauw, hoogte 720 -
1080 mm, met TPE-banden

Artikelnummer: 118668



fetra
Transportgeräte



fetra Materiaalstandaard

Draagvermogen 250 kg

materiaalstandaard

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 750 x 450 mm
- platform van staal, met steunrand
- platform kantelbaar
- staalconstructie, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- hoogte 720 - 1080 mm
- hoogteverstelling door traploos, hydraulisch met pedaal
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 2 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	125 mm
type wagen	materiaalstandaard	wiellager	glijlager
draagvermogen	250 kg	elektrisch geleidend	nee
lengte laadvlak	750 mm	materiaal	staal
breedte laadvlak	450 mm	materiaal verwerking	gelast
etages aantal	1 stuks	levering	gedemonteerd
etage-inrichting	kantelbaar	euronorm	nee
hoogte	720-1080 mm	constructies	geen
hoogteverstelling door	traploos, hydraulisch met pedaal	wagen uitrusting	excl. uitrusting
etage type	staalplaat	in-/uitklapbaar	nee
materiaal platform	staal	wielstand	rechthoekig
platform uitrusting	steunrand	oppervlak	m. poedercoating
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	kleur	brijantblauw // RAL5007
wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem	garantie	2 jaar
banden	TPE	gewicht	39 kg