

Bauer benne basculante 3 côtés

hauteur x longueur x largeur 890 x 1260 x 1010 mm, capacité 0,3 m³, force 750 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 140008



Bauer Benne basculante avec fonction de basculement sur 3 côtés



benne basculante 3 côtés

- hauteur x longueur x largeur 890 x 1260 x 1010 mm
- capacité 0,3 m³
- force 750 kg
- poids 195 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 600 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- sens de basculement avant, réglable à gauche ou à droite
- avec protection antibasculement
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair
- soubassement fourreaux pour fourche





Détails techniques

type de récipient	bennes basculantes	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
capacité	0,3 m ³	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
hauteur	890 mm	écartement fourreaux de fourche	600 mm
longueur	1260 mm	largeur de charge	600 mm
largeur	1010 mm	robinet de vidange	non
charge	750 kg	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
matériau	acier	gerbable	non
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	emboîtable	non
fonction de basculement	manuel	surface	laqué
exécution basculement	sens de basculement avant, réglable à gauche ou à droite	couleur	bleu // RAL 5012
sécurité antibasculement	oui	exécution couleur	bleu // RAL 5012
possibilité de passage au-dessous	oui	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	fourreaux pour fourche	Poids	195 kg

Accessoires

139869		2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, pour benne à fond ouvrant/basculante, bandage polyamide, force 1350 kg, Ø de roue 180 mm
518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir