

dalle tapis antifatique

Almelo

système emboîtable, hauteur x longueur x largeur 13 x 910 x 910 mm, résiste au feu, en mélange caoutchouc/nitrile avec surface à picots en noir, résistant contre les huiles et produits chimiques



Numéro d'article: 235563



dalle tapis antifatique






- convient pour postes de travail de soudage / pour sollicitations élevées
- système emboîtable
- hauteur x longueur x largeur 13 x 910 x 910 mm
- en mélange caoutchouc/nitrile avec surface à picots en noir
- quadrillage de 300 x 300 mm sur la face inférieure pour une découpe simple
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- résiste au feu selon Bfl-S1

Détails techniques





équipement du poste de travail	revêtement de sol	hauteur	13 mm
revêtement de sol	tapis antifatique	longueur	910 mm
confection	système emboîtable	largeur	910 mm
module	dalle	équipement revêtement de sol	face inférieure avec quadrillage de 300 x 300 mm

convient pour (secteurs)	postes de travail de soudage	conducteur d'électricité	non
convient pour (application)	sollicitations élevées	résistance	Huiles, produits chimiques
lieu d'utilisation	intérieur	coupe-feu	résiste au feu
matériau de surface de roulement	mélange caoutchouc/nitrile	certification	Bfl-S1
surface de revêtement de sol	à picots	Poids	6 kg
couleur	noir		

Accessoires

235564		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle - avec picots pour le côté extérieur lisse du tapis de sol, largeur 100 mm, en noir
235565		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle - sans picots pour le côté extérieur à picots du tapis de sol, largeur 100 mm, en noir
235566		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle - avec picots pour le côté extérieur lisse du tapis de sol, largeur 100 mm, en jaune
235567		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle - sans picots pour le côté extérieur à picots du tapis de sol, largeur 100 mm, en jaune
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute