

Allzweckwagen

Traglast 150 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 660 x 335
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
silbergrau, Mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 205794

Allzweckwagen

Traglast 150 kg

Allzweckwagen


- Traglast 150 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 660 x 335 mm
- Höhe x Länge x Breite 580 x 680 x 380 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silbergrau
- Konstruktion aus Stahl
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig

Technische Details




Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	keine
Wagentyp	Allzweckwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	150 kg	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	660 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	335 mm	Bereifung	Vollgummi
Etagen Anzahl	2 Stück	Rad-Ø	125 mm
Etagenausrichtung	gerade	Radlager	Gleitlager

Höhe	580 mm	Radanordnung	rechteckig
Länge	680 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	380 mm	Farbe	silbergrau
Material	Stahl	Gewicht	18 kg
Euronorm	nein		

Zubehör

176175		Feststeller für Transportwagen, für Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau