

**Hymer**

## Mehrzweck-Klappleiter

SC 40

4 x 3 profilierte Sprossen, Holmlänge  
3,47 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 224611



**HYMER**



## Hymer Vielzweckleiter SC 40

Mehrzweck-Klappleiter

- Aufstieg beidseitig
- 4 x 3 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 4 m / 2,51 m
- Holmlänge 3,47 m
- Breite 355 - 697 mm
- 6 Gelenke zum Ver- und Entriegeln
- Quertraverse am Holmende
- Geklappt Höhe x Breite x Tiefe 300 x 900 x 700 mm
- Aus Aluminium
- Gewicht 15,5 kg
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	Breite	355-697 mm
Leitertyp	Mehrzweck-Klappleiter	klappbar	ja
Material	Aluminium	fahrbar	nein
Nutzung	beidseitig	Unterbau	Quertraverse
Länge Holm	3,47 m	Leiter Ausführung	vierteilig
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4 m	Leiter Funktion	6 Gelenke zum Ver- und Entriegeln
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,51 m	Spreizsicherung	nein
Sprossen Anzahl	4 x 3	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Höhe geklappt	300 mm	Garantie	10 Jahre
Breite geklappt	900 mm	Gewicht	15,5 kg
Tiefe geklappt	700 mm		

## Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224583		Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg